

カバー
SAMH-S-N8-L-SC
製品番号: 575818

FESTO



データシート

特徴	値
形状	T溝用
材料に関する注意事項	RoHS準拠
周囲温度	-40 °C...85 °C
取付方法	はめ込み式 溝丈夫から挿入
製品質量	0.39 g
カバーキャップ材質	PA
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L