

プラグ
NECC-S1G9-C2-M
製品番号: 576031

FESTO



データシート

特徴	値
高さ	39.4mm
長さ	58mm
製品質量	24 g
Fieldbusインタフェース	9ピンDサブ, ソケット
電気接続	9ピン/9ピン Dサブ/ねじ端子
ボーレート	1Mbit/s
許容ケーブル径	8mm 8 mm
保護等級	IP40
周囲温度	-20 °C...70 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性