


ターミナルブロック
NECU-L3G7-C1
製品番号: 576319

FESTO



データシート

特徴	値
認証	c UL us - Listed (OL)
接続頻度	100
取付位置	任意
製品質量	12.8 g
電気接続	7ピン スプリング式ターミナル プラグ, ストレート
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	12 A
サージ電圧耐性	4 kV
断面積	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
周囲温度	-40 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	銅合金 錫めっき