


圧力共通マニホールド
VABM-B10-20-G38-3-P53
製品番号: 576364

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	22 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	268 g
取付方法	取付ブラケット付
エア接続ポート 1	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金