

**マニホールドブロック
VABM-B10-20E-N38-7-P3**

製品番号: 576458

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	22 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	7
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1075 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	NPT1/8
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧ポート 3	3/8 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鋳造アルミ合金