


接続ケーブル
NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10
製品番号: 577378

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	DIN 47100 規格品
ケーブル名	ラベルホルダなし
接続頻度	50
製品質量	1800 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	44
電気ポート 1, 占有ピン	36
電気ポート 1, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC シール付
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	36
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	0.86 A
保護アース端子	なし
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	標準
曲げ半径, 固定ケーブル配線	39 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	115 mm
ケーブル径	9.6 mm
許容ケーブル径	±0.2mm
ケーブル構造	36 x 0.25mm ²
導体公称断面	0.25 mm ²
保護等級	IP65 IP67 IP69K
保護等級に関する注記	組み立てられた状態

特徴	値
特別なプロパティ	掃除が簡単
周囲温度	-5 °C...60 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...60 °C
保管温度	-20 °C...40 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	グレー
材質: ねじ	ステンレス
材質 シール	EPDM
プラグ接点材質	ブロンズ, 金メッキ
絶縁カバー材質	PVC