

ブランキングプラグ  
NPQH-P-S8-P10  
製品番号: 578259

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                |
| 取付位置          | 任意                                                                |
| 形状            | ブランキングプラグ                                                         |
| 発注単位          | 10                                                                |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)                                             |
| 証明書発行機関       | NSF C0523185                                                      |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                       |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                                                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| クリーンルーム等級     | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可                            |
| 食品産業における適合性   | 適合性宣言を参照<br>NSF/ANSI 169                                          |
| 周囲温度          | 0 °C...150 °C                                                     |
| 製品質量          | 7.4 g                                                             |
| エア接続ポート 1     | ワンタッチスリーブ Φ8mm                                                    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, 化学ニッケルめっき                                                     |