


隔壁ユニオン
NPQH-H-Q8-E-P10
製品番号: 578301

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	7 mm
チューブ挿入深さ	16 mm
取付位置	任意
形状	隔壁
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
証明書発行機関	NSF C0523185
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
食品産業における適合性	適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	0 °C...150 °C
製品質量	40.6 g
取付方法	六角ねじ SW20
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, 化学ニッケルめっき
ガードリングの材質	PEI
リリースリング材質	真鍮化学ニッケルメッキ
材質: ナット	真鍮, 化学ニッケルめっき
チューブシール材質	FPM
チューブ止め具材質	ステンレス

特徴	値
スラストリングの材質	PEI