

コネクタ  
NPQH-D-Q14-Q12-P10  
製品番号: 578333

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                |
| 呼び径            | 11 mm                                                             |
| チューブ挿入深さ       | 19.5 mm...22.5 mm                                                 |
| チューブ挿入深さに関する注記 | Φ12, 深さ19.5mm<br>Φ14, 深さ22.5mm                                    |
| 取付位置           | 任意                                                                |
| 形状             | ストレート形                                                            |
| 発注単位           | 10                                                                |
| 構造             | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi |
| 作動電圧の情報        | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)                                             |
| 証明書発行機関        | NSF C0523185                                                      |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:..]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                       |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK     | 3 - 高度の耐腐食性                                                       |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1準拠, クラス4                                               |
| 食品産業における適合性    | 適合性宣言を参照<br>NSF/ANSI 169                                          |
| 周囲温度           | 0 °C...150 °C                                                     |
| 製品質量           | 45.8 g                                                            |
| エア接続ポート 1      | チューブ外径14mm用                                                       |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径12mm用                                                      |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, 化学ニッケルめっき                                                     |
| ガードリングの材質      | PEI                                                               |
| リリースリング材質      | 真鍮化学ニッケルメッキ                                                       |
| チューブシール材質      | FPM                                                               |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                             |
| スラストリングの材質     | PEI                                                               |

