


ソレノイドバルブ
CJM-5/2-1/4-FH
製品番号: 6159

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	電動
標準公称流量(DIN 1343)	1400 L/min
空気圧作動ポート	サブベース
作動圧力	1.5 bar...8 bar
呼び径	6.5 mm
取付位置	任意
手動操作	ノンロック
制御方法	パイロット式
最大スイッチング周波数	40 Hz
切換時間 オン	28 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...60 °C
取付方法	サブベース上
パイロットエア接続 12	G1/8
パイロットエア接続14	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 メンブレン	PUR