

シールキャップ
CV-PK-3-B
製品番号: 6213

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径4mm用 内径3mm/バープ継手用, ユニオンナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
キャップ材質	TPE-U(PU)