

2山ナックル
SGA-M12
製品番号: 6523

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M12
半径方向の偏差 \pm	5 mm
角度補正 \pm	120 deg
取付位置	任意
ねじ式コネクタ	雄ねじ M12
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	222 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質 ロッドアイ	鋼 亜鉛メッキ
ヒューズ材質	ばね鋼, 亜鉛めっき