

ボールバルブ
QH-1 1/2
製品番号: 6837

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 双安定
エア接続ポート 1	G1 1/2
空気圧接続 2	G1 1/2
操作方法	手動
取付方法	インライン
標準公称流量(DIN 1343)	84000 L/min
呼び径	40 mm
材質 ハウジング	真鍮
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 228-1
構造	ボールバルブ
公称圧力 継手 PN	20
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水・水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-20 °C...150 °C
製品質量	1730 g
材質 シール	FPM PTFE
ボール材質	真鍮, クロムメッキ
シャフト材質	真鍮