


**圧力計
MA-63-0,25**

製品番号: 7169

FESTO



データシート

特徴	値
表示範囲	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
規格準拠	DIN EN 837-3
呼びサイズ 圧力計	63
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
取付方法	インライン
作動流体	液体の媒体 気体メディア
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
作動圧力	0 bar...0.25 bar
係数 切換負荷	0.9
係数 長期負荷	0.75
測定精度クラス	1.6
保護等級	IP43
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
接続位置	背面中央部
空気圧接続	G1/4
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質 ハウジング	鋼
覗き窓材質	PMMA
製品質量	180 g