


セレクトスイッチ
HW-6-38
製品番号: 7199

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	8/6 ダブルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)	180 L/min
空気圧作動ポート	M5
作動圧力	0 bar...8 bar
制御方法	ダイレクト
トータルリーク量	1 L/h
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
定格締付トルク	1.7 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5