


タッチレバーバルブ H-4/3-M5

製品番号: 7334

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	4ポート3位置バルブ, 排気
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	125 L/min
空気圧作動ポート	M5
作動圧力	0 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
呼び径	4 mm
シーリング原理	ソフト
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	ダクトなし