

**バーブチューブコネクタ
RTU-PK-6/6**

製品番号: 7605

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	5.3 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
工ア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮