

シールキャップ
CV-PC-8
製品番号: 7637

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	100
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠