

ソレノイドコイル MSW-42AC-60

製品番号: 7705

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
コイル特性値	42V: 60Hz, ピックアップ電力36VA, 保持電力 28VA
許容電圧変動	+/- 10 %
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	175 g
電気接続	タイプA プラグ EN 175301-803に準拠
取付方法	六角ねじ 1/8 固定クリップ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast
プラグ接点材質	真鍮, 錫めっき
巻き上げ材質	銅