

接続ケーブル
NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25
製品番号: 8001376

FESTO



データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
電気接続	25ピン プラグ, ストレート Dサブ/Dサブ
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート1, 接続方式	Dサブ
電気ポート1, 芯数	25
電気ポート 1, 占有ピン	25
電気ポート 1, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ソケット
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	D-Sub
電気接続ポート 2, 芯数	25
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	25
電気ポート 2, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
シールド	はい
ケーブル長	5 m
ケーブル特性	標準
ケーブル径	7 mm
保護等級	IP40
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	0 °C...70 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364・ゾーン III

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
ハウジングのカラー	グレー