


サービスユニットコンビネーション

LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

製品番号: 8002799

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	108 mm
排気機能	スロットル不可
シリーズ	DB
操作方法	手動
作動ヒューズ	南京錠(オプション) 止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	フィルタレギュレータ用On-Offバルブ
最大ドレン量	13 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付 予圧補正なし
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa 21 psi...145 psi
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	2500 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	1900 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:9:4]に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-5 °C...50 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気
流体温度	-5 °C...50 °C

特徴	値
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	245 g
取付方法	オプション: インライン 取付穴付 ブラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: シール On-Offバルブ	FPM
材質 回転ノブ	POM
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
材質: ピストンスライド	POM
ボウル材質	PC