


ディストリビュータ
NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
製品番号: 8005310

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101
構造	ケーブル無しのY形分配器
分配器タイプ	Y形状の
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付方法	M2ねじ用スルーホール経由 アクセサリ付
製品質量	27 g
電気接続 1, 機能	制御側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 1, 取付方法	六角穴 SW13と長手方向のローレット付ネジ式ロック 回転可能
電気ポート 1, 互換性のある取付方法	回転式/非回転式ねじロックに対応
電気ポート 2, 機能	フィールドデバイス側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x ソケット
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード
電気接続ポート 2, 芯数	5
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	4
電気ポート 2, 取付方法	六角棒SW13と長手方向のローレット付ねじ式ロック 回転可能
電気ポート 2, 互換性のある取付方法	回転式/非回転式ねじロックに対応
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	4 A

特徴	値
サージ電圧耐性	0.8 kV
保護等級	IP65 IP68 IP69K
周囲温度	-25 °C...85 °C
周囲温度の情報	スルーホールでの取付: -10 ~ 40°C
保管温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	真鍮ニッケルメッキ
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
材質: ねじ付スリーブ	真鍮, ニッケルめっき