

空気圧バルブ VUWS-25

製品番号: 8022015

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定 2x3ポートオーブンシングル 2x3/2オープン/クローズ単安定 3/2 クローズ, 単安定 3ポート, NO 5ポートダブル 5/2 単安定 5ポート3ポジション, プレッシャセンタ 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ 5ポート3位置 クローズドセンタ
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	26.5 mm
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min...1300 L/min
空気圧作動ポート	G1/4 1/4NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ プレートシート
リセット方法	メカスプリング エアスプリング
認証	c UL us - 認定 (OL)
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気

特徴	値
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス6
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
取付方法	オプション: マニホールドレール 取付穴付
通気口接続部	ダクトなし
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト 塗装
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき