

ソレノイドコイル VACN-H1-A1-3A

製品番号: 8022879

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
最速ピックアップ時間	12 ms
スイッチオン時間	100%
力率 cos {Φ}	0.7
コイル特性値	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 36.0VA, 保持電力 18.9VA
サージ電圧耐性	4 kV
汚染度	3
許容周波数変動	±10%
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
周囲および流体温度の制限	(スイッチオン時間が制限されている場合) -20 ~ 60 °C
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-20 °C...50 °C
コネクタの最大締付トルク	2 Nm
製品質量	150 g
電気接続	タイプA プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	銅 鋼 熱可塑性の
巻き上げ材質	銅