

入出力モジュール

CDPX-EA-V2

製品番号: 8023321

FESTO



データシート

特徴	値
ねじ込み深さ	34 mm
高さ	89 mm
長さ	41 mm
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 ~ 85 % 凝縮なし
保護等級	IP20
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	80 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
デジタルインプット, 数	8
デジタルインプット, 入力信号の遅れ	0.1ms 3ms 10ms 20ms
デジタルインプット, 入力電圧/電流	24V DC
デジタルインプット, TRUEの公称値	12 ~ 30V DC
デジタルインプット, FALSEの公称値	0V
デジタルインプット, 電位分離	はい
デジタルアウトプット, 数	7
デジタルアウトプット, 接点	1 リレー
デジタルアウトプット, 出力電圧	12 ~ 30V DC
デジタルアウトプット, 出力電流	0.5A
デジタルアウトプット, 電位分離	はい
デジタルアウトプット, 短絡抵抗	はい
デジタルアウトプット, 過負荷保護	はい