

# ソレノイドコイル VACS-C-C1-7

製品番号: 8025336

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                        |
|---------------|--------------------------|
| 取付位置          | 任意                       |
| 規格準拠          | IEC 61010-1              |
| スイッチオン時間      | 100%                     |
| 絶縁クラス         | H                        |
| コイル特性値        | 48V DC: 2.4W             |
| 許容電圧変動        | +/- 10 %                 |
| 認証            | c UL us - 認定 (OL)        |
| 証明書発行機関       | UL MH18122               |
| 周囲および流体温度の制限  | -10 ~ 50°C               |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性               |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L        |
| 流体温度          | -10 °C...50 °C           |
| 保護等級          | IP65                     |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C           |
| 製品質量          | 37.1 g                   |
| 電気接続          | タイプC<br>EN 175301-803に準拠 |
| 取付方法          | ローレットナット付                |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                   |
| 材質 ハウジング      | PA<br>鋼                  |
| ソレノイドコイル材質    | 銅<br>銅<br>熱可塑性の          |
| 巻き上げ材質        | 銅                        |