

流量絞り  
VFFG-T-M5-8  
製品番号: 8025712

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| バルブ機能         | スロットル機能                        |
| 取付方法          | ねじ付                            |
| 制御流れの標準流量     | 26.1 L/min                     |
| 作動圧力          | -0.9 bar...10 bar              |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                  |
| 呼び径           | 0.85 mm                        |
| b値            | 0.5                            |
| C 値           | 0.1 l/sbar                     |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 保管温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 製品質量          | 0.5 g                          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |
| 材質: 中空ボルト     | PA                             |