

マニホールドブロック
VABM-B10-25E-G12-4-P3
製品番号: 8026281

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	27.5 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	4
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1194 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	G1/8
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧ポート 3	G1/2
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金