

マニホールドブロック
VABM-B10-25E-N12-2-P3
製品番号: 8026288

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	27.5 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	2
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	726 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	NPT1/8
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧ポート 3	1/2 NPT
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金