


マニホールドブロック
VABM-B10-25S-G38-10-P3
製品番号: 8026305

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	27.5 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	10
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1321 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧ポート 3	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金