

圧力共通マニホールド
VABM-B10-30-N34-10-P53
製品番号: 8026355

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	32 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	10
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	2085 g
取付方法	取付ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金