


マニホールドブロック  
VABM-B10-30S-N12-4-P3  
製品番号: 8026424

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法        | 32 mm             |
| 取付位置          | 任意                |
| 最大バルブ連数       | 4                 |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量          | 1093 g            |
| 取付方法          | 取付穴付              |
| エア接続ポート 1     | NPT1/2            |
| 空気圧ポート 3      | 1/2 NPT           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金           |