


ソレノイドバルブ
VSCS-B-M32C-MT-WB-F8
製品番号: 8028541

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	30 mm
標準公称流量(DIN 1343)	34 L/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ 30mm, ISO 15218に準拠
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
作動圧力	2 bar...10 bar
構造	サブベースバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15218
手動操作	アクセサリでロック ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
被服	ネガティブオーバーラップ
強制動的サンプリングに関する注記	週1回以上の切換え頻度
最大スイッチング周波数	5 Hz
切換時間 オフ	8 ms
切換時間 オン	8 ms
スイッチオン時間	100%
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	3 ms
1 信号での最大ネガティブテストパルス	3.4 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...50 °C
周囲温度	-10 °C...50 °C
取付方法	CNOMO
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR