

ソレノイドコイル
VACN-N-A1-3A
製品番号: 8029135

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
エナメル線の絶縁等級	F
コイル特性値	230V AC: 50Hz, 起動電力 6.2VA, 保持電力 3.7VA 230V AC: 60Hz, 起動電力 4.9VA, 保持電力 2.9VA
サージ電圧耐性	4 kV
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
海洋仕様	証明書を参照
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	DNV TAA000011J
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	95 g
電気接続	タイプA DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	プラスチック 銅
プラグ接点材質	真鍮
巻き上げ材質	銅