

ソレノイドコイル
VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
製品番号: 8029140

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
エナメル線の絶縁等級	H
コイル特性値	230V AC: 50Hz, 起動電力 11.5VA, 保持電力 8.0VA
許容電圧変動	+/- 10 %
海洋仕様	証明書を参照
EU 域外時の EX 保護認証	クラス I, グループ 1(CA) クラス I, グループ 1(US) クラス I, グループ 2(CA) クラス II, グループ 1(CA) クラス II, グループ 1(US) クラス III, グループ 1(CA) クラス III, グループ 1(US) EPL Gb(US)
防爆	クラス I, グループ 1(CA) クラス I, グループ 1(US) クラス I, グループ 2(CA) クラス II, グループ 1(CA) クラス II, グループ 1(US) クラス III, グループ 1(CA) クラス III, グループ 1(US) ゾーン 1(US)
証明書発行機関	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
防爆保護タイプ ガス	AEx m II T4 Ex m II T4
防爆周囲温度	-20°C ≤ Ta ≤ +70°C
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	207 g
電気接続	ケーブル

特徴	値
ケーブル長	0.61 m
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	プラスチック 銅
巻き上げ材質	銅