

ソレノイドコイル
VACN-N-A1-1
製品番号: 8029144

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
エナメル線の絶縁等級	F
コイル特性値	24V DC: 0.7W
許容電圧変動	+/- 10 %
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	DNV TAA000011J
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	95 g
電気接続	タイプA DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	プラスチック 鋼
プラグ接点材質	真鍮
巻き上げ材質	銅