

異径ニップル  
NPFC-R-G38-G14-MF  
製品番号: 8030310

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                             |
|---------------|-------------------------------|
| 材質: ねじ継手      | 真鍮, ニッケルめっき                   |
| 発注単位          | 10                            |
| 作動圧力          | -0.95 bar...50 bar            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                     |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度          | -20 °C...150 °C               |
| 製品質量          | 13 g                          |
| エア接続ポート 1     | G3/8                          |
| 空気圧接続 2       | G1/4                          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                        |