

ソレノイドコイル
VACF-A-A1-7
製品番号: 8030823

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
規格準拠	IEC 61010-1
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	DC48V: 2.8W
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - 認定 (OL)
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
周囲および流体温度の制限	-20 ~ 50°C
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	82.7 g
電気接続	タイプA EN 175301-803に準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA 鋼
ソレノイドコイル材質	銅 鋼 熱可塑性の
巻き上げ材質	銅