

サブベース  
VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV  
製品番号: 8034549

FESTO



データシート

特徴	値
幅	49 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	10.5 mm
最大バルブ連数	4
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	190 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト