

プラスチックチューブ
PAN-R-28X2,5-SW
製品番号: 8036208

FESTO



データシート

特徴	値
外径	28 mm
流量に応じた曲げ半径	350 mm
内径	23 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.207 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径28mm用
色	黒
ショア硬さ	D 62±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-A