


キャビネット隔壁コネクタ
NEFU-D12G4-D12DG4
製品番号: 8040459

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101
取付方法	ねじ込み済み
電気接続 1	ストレートソケット, M12x1, 4ピン, Dコード
電気接続 2	ストレートソケット, M12x1, 4ピン, Dコード
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
伝送特性	カテゴリ5, EN 50173, クラスD準拠 カテゴリ5, ISO/IEC 11801, クラスDに準拠
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
ハウジングのカラー	シルバー
プラグ接点材質	真鍮 金めっき