


ソレノイドバルブ

VSCS-B-M32-MD-WA-3AC1-8

製品番号: 8040574

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	15 mm
標準公称流量(DIN 1343)	13.5 L/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ15mm, ISO 15218準拠
作動電圧	AC 230V
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa 21.75 psi...116 psi
作動圧力	1.5 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
保護等級	IP65
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15218
手動操作	ロック ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流不可
被服	ネガティブオーバーラップ
強制動的サンプリングに関する注記	週1回以上の切換え頻度
切換時間 オフ	35 ms
切換時間 オン	8 ms
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	AC230V: 50/60Hz, 起動電力1.9VA, 保持電力1.3VA
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト

特徴	値
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
電気接続	タイプC DIN EN 175301-803準拠
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
空気圧ポート 3	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR