

ソレノイドコイル  
VACC-S18-120-A1-1  
製品番号: 8040580

FESTO



データシート

| 特徴         | 値                               |
|------------|---------------------------------|
| 操作方法       | 電動                              |
| 取付位置       | 任意                              |
| スイッチ位置指示器  | いいえ                             |
| スイッチオン時間   | 100%                            |
| 絶縁クラス      | H                               |
| コイル特性値     | 24V DC: 12.0W                   |
| 許容電圧変動     | -15%/+10%                       |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性                   |
| LABS 認証    | VDMA24364-ゾーン III               |
| 保護等級       | IP65                            |
| 周囲温度       | -20 °C...60 °C                  |
| 製品質量       | 530 g                           |
| 電気接続       | タイプA<br>プラグ<br>EN 175301-803に準拠 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠                          |
| ソレノイドコイル材質 | PA<br>鋼                         |