

流量固定絞り  
VFFG-T-F4-8  
製品番号: 8047349

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| バルブ機能         | スロットル機能                        |
| 取付方法          | 溝で取付                           |
| 使用圧力          | -0.09 MPa...1 MPa              |
| 作動圧力          | -0.9 bar...10 bar              |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                  |
| 認証            | c UL us - 認定 (OL)              |
| サイズ           | 直径4mm用                         |
| 呼び径           | 0.85 mm                        |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                 |
| 製品質量          | 0.4 g                          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |