

チェックバルブ VABF-L1-10H-H2

製品番号: 8047364

FESTO



データシート

特徴	値
バルブサイズ	10 mm
バルブ機能	解除可能な一方絞機能
使用圧力	0.05 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0.5 bar...8 bar
認証	c UL us - 認定 (OL)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.4 g
取付方法	溝で取付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠