

チェックバルブ  
VABF-L1-14-H2  
製品番号: 8047365

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| バルブサイズ        | 14 mm                          |
| バルブ機能         | 解除可能な一方絞機能                     |
| 使用圧力          | 0.05 MPa...0.8 MPa             |
| 作動圧力          | 0.5 bar...8 bar                |
| 認証            | c UL us - 認定 (OL)              |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                  |
| 製品質量          | 1 g                            |
| 取付方法          | 溝で取付                           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |