

# アイドルローラレバー VAOM-R4-20-D2-32

製品番号: 8049237

FESTO



## データシート

特徴	値
幅	20 mm
操作方法	機械式
取付位置	動作レベル
構造	ワンウェイローラレバー
制御方法	ダイレクト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	ねじ込み済み
材料に関する注意事項	RoHS準拠
アクチュエータアタッチメント材質	亜鉛めっき鋼