

モータ折り返しキット
EAMM-U-60-D40-50GA-91
製品番号: 8058935

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	60
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	26.7 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.07 Nm
伝達トルク	3 Nm
製品質量	1150 g
インタフェースコード アクチュエータ	D40
インタフェースコード モータイン	50GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠