

カップリングソケット NPHS-D6-M-G14

製品番号: 8059275

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	8.2 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	1750 L/min...1833 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	1897 L/min...1987 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
定格締付トルク	7 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	173 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 スプリング	高合金ステンレス鋼
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質ねじシール	アルミ HNBR
材質ねじ付カップリング	真鍮, ニッケルめっき
材質スリーブ	鍛造アルミ合金 無色, アルマイト
材質内部リング	真鍮
ボール材質	ステンレス
素材ロック解除スリーブ	真鍮, ニッケルめっき