

カップリングソケット NPHS-D6-M-G38

製品番号: 8059276

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	10 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	2000 L/min...2100 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	2168 L/min...2276.4 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
定格締付トルク	15 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	179 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 スプリング	高合金ステンレス鋼
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質 ねじシール	アルミ HNBR
材質 ねじ付カップリング	真鍮, ニッケルめっき
材質 スリーブ	鍛造アルミ合金 無色, アルマイト
材質 内部リング	真鍮
ボール材質	ステンレス
素材ロック解除スリーブ	真鍮, ニッケルめっき